

X-MIND unity

Calidad, Diseño, Diagnóstico...

Ergonomía y simplicidad



- Con prolongaciones de 40, 80 o 110 cm.

Fluidez y estabilidad



- Posicionamiento del X-Mind™ Unity sencillo y estable.
- Movimiento suave y sin esfuerzo.
- Mecanismos antivibración y antimovimiento asegurando posicionamiento libre de deriva.

La unión perfecta




El X-MIND™ Unity viene precableado, de serie, para permitir la Integración simultánea o posterior del sensor SOPIX.

Punto focal de 0,4 mm y una imagen nítida y contrastada:

- La tensión anódica (60, 65 y 70 kV)
- La corriente anódica (de 4 a 7 mA)

Estos parámetros aseguran una imagen con contornos perfectamente definidos para un mejor diagnóstico.



* Reducción variable de acuerdo con la morfología del paciente.